


自在型ストレーナー Y 形
(15~100mm)

BS-025J-2



チェック	セット名	部 品 名	数 量	備 考
☐	● スクリーン	② スクリーン	1	
☐	○ スクリーンサポート セット	③ スクリーンサポート	1	
		⑤ キャップナット	1	
		⑥ スクリーン押え	1	
		⑦ 止め輪	1	
		⑨ Oリング(B)	1	
☐	⊗ ボディキャップ/ ナットセット	④ ボディキャップ	2	④b フランジ形, ④c ソケット形, ④d ねじ込み形
		⑤ キャップナット	2	
		⑩ ストップリング	2	④b フランジ形の時のみ
☐	▲ Oリングセット	⑧ Oリング(A)	2	
		⑨ Oリング(B)	1	
☐	△ ドレン受口セット (15~50mm)	⑥ スクリーン押え	1	
		⑨ Oリング(B)	1	
		⑫ ドレン受口用スクリーンサポート	1	
		⑭ Oリング(D)	1	
		⑬ ドレン受口	1	⑬a ソケット形 (⑮ ドレン受口ボス: 本体呼び径 32~50mmのみ) ⑬b ねじ込み形 (⑮ ドレン受口ボス: 本体呼び径 32~50mmのみ)
		⑤ キャップナット	1	

注記 1. 弊社製品の部品交換以外の用途には使用しないでください。
2. ゴム類の部品は、冷暗所にて保管ください。
3. スクリーン内部にある補強材を、使用直前に取り除いてからご使用ください。